


ディスペンスホルダ(2液用)MCH-50W 取扱説明書


令和 6-5



<付属品>

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1) ディスペンスホルダ(2液用)MCH-50W 本体 | 1個 |
| 2) ピストンガイド | 1個 |
| 3) カートリッジバレル SB2-1/1 又は、SB2-2/1 | いずれか2個 |
| 2液の比率 1:1 又は 2:1、どちらも総容量:50ml | |
| 4) ピストンプランジャ(SPP2-1/1 又は、SPP2-2/1) | いずれか4個 |
| 5) スタティックミキサ(MA3017 及び MA5417) | 各2個、計4個 |
| 6) 取扱説明書(本書) | 1部 |


1. カートリッジバレルの準備




1) カートリッジバレルにスタティックミキサを差込みます。




2) スタティックミキサを 90° ひねり溝にはめ込みます。



3) カートリッジバレルに液剤を入れ、ピストンプランジャを差込みます。



2. ディスペンスホルダーへのカートリッジバレルの装着




1) ディスペンスホルダのレバーを上を押しながら、




2) ピストンガイドを手前にスライドさせます。



3) カートリッジバレルをディスペンスホルダに差込みます。



4) 爪を旋回させ、カートリッジバレルをクランプします。



5) ハンドルを握れば 2 液が混合した液体が吐出されます。

△注意

★ノズル先端を絶対に人や人体に向けないで下さい。

★不意に液が吐出し、失明や思わぬ怪我の原因となります。

3. 消耗品



SB2-1/1



SB2-2/1



MA3017
MA5417

◆カートリッジバレル

商品コード	型 式	材質・外形寸法・他	入り数
19-001	S B 2 - 1 / 1	材質=P.P 総容量=50ml 比率=1:1	1 0 ケ
19-002	S B 2 - 2 / 1	材質=P.P 総容量=50ml 比率=2:1	1 0 ケ

◆カートリッジ専用ピストン

商品コード	型 式	材質・外形寸法・他	入り数
19-020	S P P 2 - 1 / 1	材質=P.P 比率=1:1用	1 0 ケ
19-021	S P P 2 - 2 / 1	材質=P.P 比率=2:1用	1 0 ケ

◆スタティックミキサー

商品コード	型 式	材質・外形寸法・他	入り数
19-010	M A 3 0 1 7	材質=P.P、POM φ8×L103	1 0 ケ
19-011	M A 5 4 1 7	材質=P.P、POM φ4.6×L62	1 0 ケ

株式会社ミナトコンセプト

〒130-0004 東京都墨田区本所 1-10-5

TEL : 03-5637-2882 FAX : 03-5637-2883

E-Mail staff@minato-c.co.jp URL:<https://www.minato-c.co.jp/>